

管道长度

管道规格	管线数量(米)	保温材质	保温厚度mm
DN15	30.1	硅酸铝	50
DN15	20.1	硅酸铝	100
DN15	0.5	硅酸铝	150
DN15	3.2	橡塑	50
DN20	8	硅酸铝	30
DN20	110.5	硅酸铝	50
DN20	2.2	硅酸铝	80
DN20	65.2	硅酸铝	100
DN20	5	橡塑	80
DN25	335.95	硅酸铝	30
DN25	2541.6	硅酸铝	50
DN25	884.55	硅酸铝	100
DN25	135.7	硅酸铝	150
DN25	0.6	硅酸铝	200
DN25	35.7	橡塑	30
DN25	121.1	橡塑	50
DN25	0.2	橡塑	80
DN32	234.5	硅酸铝	50
DN32	84.3	硅酸铝	100
DN40	69.5	硅酸铝	30
DN40	812.85	硅酸铝	50
DN40	18.6	硅酸铝	80
DN40	823.5	硅酸铝	100
DN40	2.1	硅酸铝	120
DN40	48.55	硅酸铝	150
DN40	19.5	硅酸铝	200
DN40	60.2	橡塑	50
DN40	9.45	橡塑	80
DN50	131.8	硅酸铝	30
DN50	1369	硅酸铝	50
DN50	0.4	硅酸铝	80
DN50	346.5	硅酸铝	100
DN50	17.6	硅酸铝	150
DN50	0.4	硅酸铝	200
DN50	17.1	橡塑	50
DN50	19.7	橡塑	80
DN65	452.5	硅酸铝	50
DN65	33.9	硅酸铝	100
DN80	115.9	硅酸铝	30
DN80	1505.28	硅酸铝	50
DN80	538.2	硅酸铝	100
DN80	57.9	硅酸铝	150
DN80	16.2	橡塑	30
DN80	54	橡塑	50
DN100	433.57	硅酸铝	50

DN100	680.5	硅酸铝	100
DN100	13.71	硅酸铝	120
DN100	89.6	硅酸铝	150
DN100	22.4	硅酸铝	200
DN125	7.4	硅酸铝	30
DN125	227.7	硅酸铝	50
DN125	51.4	硅酸铝	100
DN125	8.78	硅酸铝	120
DN125	47.5	橡塑	50
DN150	516.9	硅酸铝	50
DN150	1.8	硅酸铝	80
DN150	142	硅酸铝	100
DN150	61.9	硅酸铝	150
DN150	18.85	硅酸铝	200
DN150	126.9	橡塑	50
DN200	54.4	硅酸铝	50
DN200	55.8	硅酸铝	80
DN200	164.4	硅酸铝	100
DN200	70.22	硅酸铝	120
DN200	8.3	硅酸铝	150
DN200	1	硅酸铝	200
DN200	71.8	橡塑	50
DN200	32.8	橡塑	80
DN250	16	硅酸铝	50
DN250	64	硅酸铝	100
DN250	59.37	硅酸铝	120
DN250	104.6	硅酸铝	150
DN250	211.2	硅酸铝	180
DN250	24.7	橡塑	50
DN250	28.71	橡塑	80
DN300	14.6	硅酸铝	50
DN300	7.2	硅酸铝	80
DN300	18.7	硅酸铝	100
DN300	48.9	硅酸铝	180
DN300	108.19	橡塑	80
DN350	3.4	硅酸铝	100
DN350	99.6	橡塑	80
DN400	22	硅酸铝	50
DN400	110	硅酸铝	80
DN400	14.4	硅酸铝	100
DN400	1.4	硅酸铝	150
DN400	57.8	橡塑	80
DN500	4.4	硅酸铝	80
DN500	6.8	硅酸铝	100
DN600	30.3	硅酸铝	80
DN600	6.9	硅酸铝	100
DN600	6.3	硅酸铝	150
DN700	3.2	硅酸铝	100

DN800	9	硅酸铝	100
DN900	9.3	硅酸铝	50

阀门汇总

名称	规格	数量(个)	保温材质	保温厚度mm
安全阀	DN100×125	2	硅酸铝	100
安全阀	DN125	3	硅酸铝	100
安全阀	DN15	11	硅酸铝	50
安全阀	DN15	5	橡塑	50
安全阀	DN150×200	1	硅酸铝	100
安全阀	DN25×32	1	硅酸铝	50
安全阀	DN25×32	5	硅酸铝	100
安全阀	DN25×32	1	硅酸铝	150
安全阀	DN50×65	1	硅酸铝	50
安全阀	DN50×65	4	硅酸铝	100
安全阀	DN50×65	1	硅酸铝	200
安全阀	DN80×100	2	硅酸铝	100
安全阀	DN15	1	硅酸铝	50
安全阀	DN15	7	橡塑	50
弹簧封闭全启式安全阀	DN50×65	2	硅酸铝	50
弹簧封闭微启式安全阀	DN15	1	橡塑	30
弹簧封闭微启式安全阀	DN15	4	橡塑	50
电磁阀	DN40	2	硅酸铝	100
对焊波纹管截止阀	DN15	1	硅酸铝	50
对焊波纹管截止阀	DN150	2	硅酸铝	50
对焊波纹管截止阀	DN150	1	硅酸铝	100
对焊波纹管截止阀	DN25	4	硅酸铝	50
对焊波纹管截止阀	DN50	1	硅酸铝	50
对焊波纹管截止阀	DN65	1	硅酸铝	50
对焊波纹管截止阀	DN80	1	硅酸铝	100
对焊连接旋塞阀	DN100	2	硅酸铝	50
对焊连接旋塞阀	DN100	2	硅酸铝	100
对焊连接旋塞阀	DN15	1	硅酸铝	50
对焊连接旋塞阀	DN150	6	硅酸铝	50
对焊连接旋塞阀	DN150	1	硅酸铝	100
对焊连接旋塞阀	DN20	4	硅酸铝	50
对焊连接旋塞阀	DN200	5	硅酸铝	100
对焊连接旋塞阀	DN25	24	硅酸铝	50
对焊连接旋塞阀	DN25	11	硅酸铝	100
对焊连接旋塞阀	DN25	1	硅酸铝	150
对焊连接旋塞阀	DN300	1	硅酸铝	100
对焊连接旋塞阀	DN40	2	硅酸铝	50
对焊连接旋塞阀	DN400	1	硅酸铝	100
对焊连接旋塞阀	DN50	6	硅酸铝	50
对焊连接旋塞阀	DN65	4	硅酸铝	50
对焊连接旋塞阀	DN80	1	硅酸铝	50
对焊连接旋塞阀	DN80	2	硅酸铝	100
对夹蝶阀	DN100	5	硅酸铝	50
对夹蝶阀	DN150	6	硅酸铝	50
对夹蝶阀	DN150	12	橡塑	50
对夹蝶阀	DN200	4	硅酸铝	50
对夹蝶阀	DN200	6	硅酸铝	80
对夹蝶阀	DN200	2	硅酸铝	100

对夹蝶阀	DN200	14	橡塑	50
对夹蝶阀	DN300	2	硅酸铝	80
对夹蝶阀	DN400	12	硅酸铝	80
对夹蝶阀	DN500	2	硅酸铝	80
对夹蝶阀	DN600	2	硅酸铝	80
对夹蝶阀	DN80	16	硅酸铝	50
对夹蝶阀	DN80	6	橡塑	50
对夹式蝶阀	DN200	4	橡塑	50
对夹式蝶阀	DN200	17	橡塑	80
对夹式蝶阀	DN300	4	橡塑	80
钢制截止阀	DN100	2	硅酸铝	50
钢制内螺纹球阀	DN25	1	橡塑	30
钢制内螺纹球阀	DN25	1	橡塑	50
钢制内螺纹球阀(三段	DN20	4	橡塑	80
钢制内螺纹球阀(三段	DN25	2	橡塑	50
钢制内螺纹球阀(三段	DN25	2	橡塑	80
焊接波纹管截止阀	DN100	4	硅酸铝	50
焊接波纹管截止阀	DN100	52	硅酸铝	100
焊接波纹管截止阀	DN100	3	硅酸铝	120
焊接波纹管截止阀	DN15	6	硅酸铝	100
焊接波纹管截止阀	DN150	5	硅酸铝	200
焊接波纹管截止阀	DN20	11	硅酸铝	100
焊接波纹管截止阀	DN200	2	硅酸铝	120
焊接波纹管截止阀	DN25	21	硅酸铝	50
焊接波纹管截止阀	DN25	124	硅酸铝	100
焊接波纹管截止阀	DN25	14	硅酸铝	150
焊接波纹管截止阀	DN25	1	硅酸铝	200
焊接波纹管截止阀	DN250	1	硅酸铝	180
焊接波纹管截止阀	DN40	12	硅酸铝	50
焊接波纹管截止阀	DN40	52	硅酸铝	100
焊接波纹管截止阀	DN40	2	硅酸铝	120
焊接波纹管截止阀	DN40	4	硅酸铝	150
焊接波纹管截止阀	DN40	2	硅酸铝	200
焊接波纹管截止阀	DN50	3	硅酸铝	50
焊接波纹管截止阀	DN50	10	硅酸铝	100
焊接波纹管截止阀	DN80	16	硅酸铝	100
焊接连接球阀	DN25	9	硅酸铝	30
焊接连接球阀	DN25	2	硅酸铝	50
焊接旋塞阀	DN25	1	硅酸铝	50
呼吸阀	DN50	2	硅酸铝	100
滑阀	DN100	2	硅酸铝	50
滑阀	DN100	2	硅酸铝	100
滑阀	DN150	1	硅酸铝	50
滑阀	DN150	1	硅酸铝	100
滑阀	DN200	1	硅酸铝	50
滑阀	DN200	1	硅酸铝	100
滑阀	DN300	6	硅酸铝	50
夹套保温球阀	DN150	1	硅酸铝	50
夹套保温球阀	DN20	2	硅酸铝	30
夹套保温球阀	DN200	2	硅酸铝	50
夹套保温球阀	DN25	8	硅酸铝	30

夹套保温球阀	DN25	20	硅酸铝	50
夹套保温球阀	DN25	2	硅酸铝	100
夹套保温球阀	DN40	6	硅酸铝	30
夹套保温球阀	DN40	2	硅酸铝	100
夹套保温球阀	DN50	4	硅酸铝	30
夹套保温球阀	DN50	14	硅酸铝	50
夹套保温球阀	DN80	2	硅酸铝	30
夹套保温球阀	DN80	17	硅酸铝	50
夹套三通旋塞阀	DN15	10	硅酸铝	100
夹套三通旋塞阀	DN40	4	硅酸铝	100
夹套止回阀	DN15	4	硅酸铝	100
夹套止回阀	DN40	2	硅酸铝	100
夹套止回阀	DN80	2	硅酸铝	50
截止阀	DN100	4	硅酸铝	50
截止阀	DN100	1	硅酸铝	100
截止阀	DN15	8	硅酸铝	30
截止阀	DN15	24	硅酸铝	50
截止阀	DN15	5	硅酸铝	100
截止阀	DN15	2	硅酸铝	150
截止阀	DN15	1	橡塑	50
截止阀	DN150	3	硅酸铝	50
截止阀	DN150	1	硅酸铝	150
截止阀	DN150	2	橡塑	50
截止阀	DN20	61	硅酸铝	50
截止阀	DN20	2	硅酸铝	100
截止阀	DN20	2	硅酸铝	120
截止阀	DN25	1	硅酸铝	0
截止阀	DN25	41	硅酸铝	30
截止阀	DN25	421	硅酸铝	50
截止阀	DN25	42	硅酸铝	100
截止阀	DN25	7	橡塑	30
截止阀	DN25	12	橡塑	50
截止阀	DN32	24	硅酸铝	50
截止阀	DN32	2	硅酸铝	100
截止阀	DN40	23	硅酸铝	50
截止阀	DN40	15	硅酸铝	100
截止阀	DN40	4	橡塑	50
截止阀	DN40	1	橡塑	80
截止阀	DN50	25	硅酸铝	50
截止阀	DN50	8	硅酸铝	100
截止阀	DN50	4	硅酸铝	150
截止阀	DN50	1	橡塑	50
截止阀	DN65	3	硅酸铝	100
截止阀	DN80	27	硅酸铝	50
截止阀	DN80	1	硅酸铝	100
截止阀	DN80	5	硅酸铝	150
截止阀 V06509	DN25	1	硅酸铝	100
截止阀V06509	DN25	1	硅酸铝	100
流量调节阀	DN40	1	硅酸铝	30
球阀	DN100	4	硅酸铝	50
球阀	DN15	18	硅酸铝	50

球阀	DN150	4	硅酸铝	50
球阀	DN25	2	硅酸铝	30
球阀	DN25	63	硅酸铝	50
球阀	DN25	12	硅酸铝	100
球阀	DN40	11	硅酸铝	50
球阀	DN40	1	硅酸铝	80
球阀	DN50	25	硅酸铝	50
球阀	DN50	2	硅酸铝	80
球阀	DN65	12	硅酸铝	50
取样阀(非标)	0	1	硅酸铝	100
取样阀(非标)	DN20	2	硅酸铝	100
取样阀(非标)	DN25	1	硅酸铝	100
取样阀(非标)	DN40	4	硅酸铝	100
熔体阀(非标)	DN100	2	硅酸铝	100
熔体阀(非标)	DN150	1	硅酸铝	80
熔体阀(非标)	DN150	3	硅酸铝	100
熔体阀(非标)	DN300	2	硅酸铝	100
熔体阀(非标)	DN40	2	硅酸铝	100
三通调节阀	DN25	2	硅酸铝	50
三通调节阀	DN80	2	硅酸铝	30
三通调节阀	0	4	硅酸铝	100
疏水阀	DN100	1	硅酸铝	100
疏水阀	DN20	12	硅酸铝	50
疏水阀	DN25	51	硅酸铝	50
疏水阀	DN25	7	硅酸铝	100
疏水阀	DN32	1	硅酸铝	50
疏水阀	DN40	4	硅酸铝	50
疏水阀	DN40	1	硅酸铝	100
疏水阀	DN50	2	硅酸铝	100
调节阀	DN100	3	硅酸铝	50
调节阀	DN100	2	硅酸铝	100
调节阀	DN125	1	硅酸铝	150
调节阀	DN150	1	橡塑	50
调节阀	DN200	3	橡塑	50
调节阀	DN25	28	硅酸铝	50
调节阀	DN25	6	硅酸铝	100
调节阀	DN25	1	橡塑	50
调节阀	DN300	1	硅酸铝	50
调节阀	DN40	10	硅酸铝	50
调节阀	DN40	2	硅酸铝	80
调节阀	DN40	10	硅酸铝	100
调节阀	DN40	1	硅酸铝	150
调节阀	DN40	1	橡塑	50
调节阀	DN400	1	硅酸铝	150
调节阀	DN50	9	硅酸铝	50
调节阀	DN50	1	硅酸铝	150
调节阀	DN65	1	硅酸铝	50
调节阀	DN80	4	硅酸铝	50
调节阀	DN80	4	硅酸铝	100
外供阀	DN100/80	1	硅酸铝	50
旋启式止回阀	DN200	4	橡塑	80

旋启式止回阀	DN40	1	硅酸铝	50
旋塞阀	DN100	8	硅酸铝	50
旋塞阀	DN15	6	硅酸铝	50
旋塞阀	DN150	2	硅酸铝	50
旋塞阀	DN25	72	硅酸铝	50
旋塞阀	DN25	2	硅酸铝	100
旋塞阀	DN40	6	硅酸铝	50
旋塞阀	DN50	56	硅酸铝	50
旋塞阀	DN80	20	硅酸铝	50
压力表	0	1	硅酸铝	50
圆盘式疏水阀	DN25	3	硅酸铝	50
圆盘式疏水阀	DN25	1	硅酸铝	100
圆盘式疏水阀	DN40	1	硅酸铝	100
闸阀	DN150	22	硅酸铝	50
闸阀	DN200	2	硅酸铝	150
闸阀	DN250	2	硅酸铝	150
止回阀	DN150	2	硅酸铝	50
止回阀	DN25	5	硅酸铝	50
止回阀	DN25	3	硅酸铝	100
止回阀	DN40	3	硅酸铝	50
止回阀	DN40	2	硅酸铝	80
止回阀	DN50	1	硅酸铝	50
止回阀	DN80	1	硅酸铝	50

管件汇总

名称	规格	数量(个)	保温材质	保温厚度mm
三通	DN100	13	硅酸铝	50
三通	DN100	39	硅酸铝	100
三通	DN100	4	硅酸铝	120
三通	DN100	3	硅酸铝	150
三通	DN100×40	2	硅酸铝	50
三通	DN100×40	7	硅酸铝	100
三通	DN100×40	7	硅酸铝	150
三通	DN100×50	8	硅酸铝	50
三通	DN100×50	14	硅酸铝	100
三通	DN100×50	1	硅酸铝	150
三通	DN100×565	2	硅酸铝	50
三通	DN100×65	1	硅酸铝	50
三通	DN100×80	7	硅酸铝	50
三通	DN100×80	6	硅酸铝	100
三通	DN125	9	硅酸铝	50
三通	DN125×100	1	硅酸铝	50
三通	DN125×100	2	硅酸铝	100
三通	DN125×50	1	硅酸铝	100
三通	DN125×80	2	硅酸铝	100
三通	DN125×80	2	橡塑	50
三通	DN150	26	硅酸铝	50
三通	DN150	3	硅酸铝	150
三通	DN150	3	硅酸铝	200
三通	DN150	8	橡塑	50
三通	DN150 x80	2	硅酸铝	150
三通	DN150×100	1	硅酸铝	50
三通	DN150×125	4	硅酸铝	50
三通	DN150×65	2	硅酸铝	50
三通	DN150×80	10	硅酸铝	50
三通	DN150×80	3	硅酸铝	100
三通	DN150×80	4	硅酸铝	150
三通	DN20	12	硅酸铝	50
三通	DN20	3	硅酸铝	100
三通	DN200	2	硅酸铝	50
三通	DN200	6	硅酸铝	100
三通	DN200	3	硅酸铝	120
三通	DN200	1	硅酸铝	150
三通	DN200	8	橡塑	50
三通	DN200	2	橡塑	80
三通	DN200×100	2	硅酸铝	100
三通	DN200×100	4	硅酸铝	120
三通	DN200×125	1	硅酸铝	50
三通	DN200×150	3	硅酸铝	50
三通	DN200×150	1	硅酸铝	120
三通	DN200×150	1	硅酸铝	150
三通	DN200×150	2	橡塑	50
三通	DN25	1	硅酸铝	50
三通	DN25	12	硅酸铝	30

三通	DN25	194	硅酸铝	50
三通	DN25	59	硅酸铝	100
三通	DN25	1	硅酸铝	150
三通	DN25×15	23	硅酸铝	50
三通	DN25×15	3	硅酸铝	100
三通	DN25×15	1	橡塑	30
三通	DN25×20	10	硅酸铝	50
三通	DN250	2	硅酸铝	50
三通	DN250	1	硅酸铝	120
三通	DN250	1	硅酸铝	150
三通	DN250 x200	2	橡塑	80
三通	DN250×100	3	硅酸铝	120
三通	DN250×200	3	硅酸铝	120
三通	DN250×200	4	橡塑	50
三通	DN300	1	硅酸铝	100
三通	DN300 x125	2	橡塑	80
三通	DN300 x250	2	橡塑	80
三通	DN300×250	1	硅酸铝	180
三通	DN32	2	硅酸铝	50
三通	DN32×20	2	硅酸铝	50
三通	DN32×25	1	硅酸铝	0
三通	DN32×25	3	硅酸铝	30
三通	DN32×25	38	硅酸铝	50
三通	DN32×25	8	硅酸铝	100
三通	DN350	2	橡塑	80
三通	DN350 x300	1	橡塑	80
三通	DN40	4	硅酸铝	30
三通	DN40	39	硅酸铝	50
三通	DN40	32	硅酸铝	100
三通	DN40	2	硅酸铝	150
三通	DN40	2	硅酸铝	200
三通	DN40×15	4	硅酸铝	50
三通	DN40×15	7	硅酸铝	100
三通	DN40×20	2	硅酸铝	100
三通	DN40×20	8	硅酸铝	50
三通	DN40×25	1	硅酸铝	150
三通	DN40×25	2	硅酸铝	30
三通	DN40×25	27	硅酸铝	50
三通	DN40×25	60	硅酸铝	100
三通	DN40×25	12	硅酸铝	150
三通	DN40×25	4	硅酸铝	200
三通	DN40×25	1	橡塑	80
三通	DN40×32	1	硅酸铝	30
三通	DN40×32	1	硅酸铝	30
三通	DN40×32	3	硅酸铝	50
三通	DN400	2	硅酸铝	80
三通	DN400	3	橡塑	80
三通	DN400×200	2	硅酸铝	80
三通	DN400×200	20	橡塑	80
三通	DN400×300	1	硅酸铝	50
三通	DN50	4	硅酸铝	50

三通	DN50	9	硅酸铝	30
三通	DN50	61	硅酸铝	50
三通	DN50	14	硅酸铝	100
三通	DN50	4	硅酸铝	150
三通	DN50 x25	1	硅酸铝	150
三通	DN50×20	3	硅酸铝	100
三通	DN50×25	1	硅酸铝	50
三通	DN50×25	1	硅酸铝	50
三通	DN50×25	3	硅酸铝	100
三通	DN50×25	2	硅酸铝	0
三通	DN50×25	88	硅酸铝	50
三通	DN50×25	19	硅酸铝	100
三通	DN50×32	1	硅酸铝	50
三通	DN50×32	16	硅酸铝	50
三通	DN50×32	1	硅酸铝	100
三通	DN50×40	1	硅酸铝	50
三通	DN50×40	10	硅酸铝	50
三通	DN50×40	7	硅酸铝	100
三通	DN50×40	3	硅酸铝	150
三通	DN600	2	硅酸铝	80
三通	DN65	6	硅酸铝	50
三通	DN65	2	硅酸铝	100
三通	DN65×25	1	硅酸铝	50
三通	DN65×25	15	硅酸铝	50
三通	DN65×25	2	硅酸铝	100
三通	DN65×32	3	硅酸铝	50
三通	DN65×40	1	硅酸铝	50
三通	DN65×40	4	硅酸铝	50
三通	DN65×40	1	硅酸铝	100
三通	DN65×50	5	硅酸铝	50
三通	DN80	1	硅酸铝	50
三通	DN80	4	硅酸铝	30
三通	DN80	41	硅酸铝	50
三通	DN80	14	硅酸铝	100
三通	DN80	2	硅酸铝	150
三通	DN80	4	橡塑	50
三通	DN80 x32	1	硅酸铝	150
三通	DN80×32	3	硅酸铝	50
三通	DN80×40	8	硅酸铝	50
三通	DN80×40	18	硅酸铝	100
三通	DN80×40	1	硅酸铝	150
三通	DN80×50	1	硅酸铝	50
三通	DN80×50	1	硅酸铝	50
三通	DN80×50	20	硅酸铝	50
三通	DN80×50	10	硅酸铝	100
三通	DN80×65	1	硅酸铝	50
弯头	DN100	4	硅酸铝	50
弯头	DN100	123	硅酸铝	50
弯头	DN100	262	硅酸铝	100
弯头	DN100	4	硅酸铝	120
弯头	DN100	23	硅酸铝	150

弯头	DN100	5	硅酸铝	200
弯头	DN125	1	硅酸铝	100
弯头	DN125	6	硅酸铝	100
弯头	DN125	2	硅酸铝	30
弯头	DN125	43	硅酸铝	50
弯头	DN125	7	硅酸铝	100
弯头	DN125	1	硅酸铝	150
弯头	DN125	8	橡塑	50
弯头	DN15	2	硅酸铝	100
弯头	DN15	19	硅酸铝	50
弯头	DN15	18	硅酸铝	100
弯头	DN15	1	硅酸铝	150
弯头	DN15	3	橡塑	50
弯头	DN150	173	硅酸铝	50
弯头	DN150	12	硅酸铝	100
弯头	DN150	9	硅酸铝	150
弯头	DN150	14	硅酸铝	200
弯头	DN150	29	橡塑	50
弯头	DN20	496	硅酸铝	50
弯头	DN20	14	硅酸铝	100
弯头	DN200	3	硅酸铝	50
弯头	DN200	5	硅酸铝	100
弯头	DN200	19	硅酸铝	50
弯头	DN200	20	硅酸铝	80
弯头	DN200	38	硅酸铝	100
弯头	DN200	5	硅酸铝	120
弯头	DN200	6	硅酸铝	150
弯头	DN200	32	橡塑	50
弯头	DN200	8	橡塑	80
弯头	DN25	6	硅酸铝	50
弯头	DN25	3	硅酸铝	100
弯头	DN25	12	硅酸铝	50
弯头	DN25	6	硅酸铝	100
弯头	DN25	2	硅酸铝	0
弯头	DN25	181	硅酸铝	30
弯头	DN25	1324	硅酸铝	50
弯头	DN25	512	硅酸铝	100
弯头	DN25	49	硅酸铝	150
弯头	DN25	7	橡塑	30
弯头	DN25	28	橡塑	50
弯头	DN250	9	硅酸铝	50
弯头	DN250	1	硅酸铝	100
弯头	DN250	5	硅酸铝	120
弯头	DN250	4	硅酸铝	150
弯头	DN250	18	硅酸铝	180
弯头	DN300	6	硅酸铝	50
弯头	DN300	4	硅酸铝	80
弯头	DN300	5	硅酸铝	100
弯头	DN300	4	硅酸铝	180
弯头	DN300	10	橡塑	80
弯头	DN32	6	硅酸铝	100

弯头	DN32	1	硅酸铝	150
弯头	DN32	1	硅酸铝	30
弯头	DN32	90	硅酸铝	50
弯头	DN32	20	硅酸铝	100
弯头	DN32	3	橡塑	30
弯头	DN350	9	橡塑	80
弯头	DN40	9	硅酸铝	50
弯头	DN40	27	硅酸铝	30
弯头	DN40	230	硅酸铝	50
弯头	DN40	12	硅酸铝	80
弯头	DN40	369	硅酸铝	100
弯头	DN40	2	硅酸铝	120
弯头	DN40	32	硅酸铝	150
弯头	DN40	8	硅酸铝	200
弯头	DN40	13	橡塑	50
弯头	DN40	2	橡塑	80
弯头	DN400	2	硅酸铝	150
弯头	DN400	11	硅酸铝	50
弯头	DN400	62	硅酸铝	80
弯头	DN400	2	硅酸铝	100
弯头	DN400	7	橡塑	80
弯头	DN50	12	硅酸铝	50
弯头	DN50	8	硅酸铝	100
弯头	DN50	5	硅酸铝	50
弯头	DN50	1	硅酸铝	0
弯头	DN50	33	硅酸铝	30
弯头	DN50	480	硅酸铝	50
弯头	DN50	155	硅酸铝	100
弯头	DN50	10	硅酸铝	150
弯头	DN50	8	橡塑	50
弯头	DN50	4	橡塑	80
弯头	DN500	6	硅酸铝	80
弯头	DN500	4	硅酸铝	100
弯头	DN600	2	硅酸铝	150
弯头	DN600	10	硅酸铝	80
弯头	DN600	3	硅酸铝	100
弯头	DN65	4	硅酸铝	50
弯头	DN65	10	硅酸铝	50
弯头	DN65	79	硅酸铝	50
弯头	DN65	12	硅酸铝	100
弯头	DN700	3	硅酸铝	100
弯头	DN80	5	硅酸铝	50
弯头	DN80	40	硅酸铝	30
弯头	DN80	354	硅酸铝	50
弯头	DN80	208	硅酸铝	100
弯头	DN80	1	硅酸铝	120
弯头	DN80	31	硅酸铝	150
弯头	DN80	3	橡塑	30
弯头	DN80	19	橡塑	50
弯头	DN800	1	硅酸铝	100
弯头	DN900	2	硅酸铝	50

弯头	$\Phi 114.3 \times 3.6$	12	硅酸铝	100
弯头	$\Phi 114.3 \times 4.6$	12	硅酸铝	100
弯头	$\Phi 168.3 \times 4.0$	24	硅酸铝	100
弯头	$\Phi 193.7 \times 22$	26	硅酸铝	100
弯头	$\Phi 273 \times 5.0$	26	硅酸铝	100